

＜シェパード製スモールパイプの説明＞

- ① ドロン管は、長い順にベース、アルト、テナーです。



- ② シェパード製ドロンリード（付属）では、ドロン管3本：ベース（A）、アルト（D）、テナー（A）。シェパード製ドロンリードを使う場合、ゴムリングの位置は、リードに記載の二本の線の間に来るように設定してください。二本の線の間にある範囲で、タンの長さを調整できます。



- ③ 樹脂製チャンターリード（付属）で、音がスムーズでない（音が荒い、パリパリ音が出る）場合、リードの表面を目の細かな紙やすりで薄く削る（こする感じ）と音に透明感が出ます。